

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

roue jumelée, force 5600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 300 x 100 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 100 x 40 mm, frein de roue, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 255 x 200 mm



Numéro d'article: 502915

BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein, roue jumelée




- force 5600 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 300 x 100 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 100 x 40 mm
- frein de roue
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 255 x 200 mm
- espacement des trous des vis 210x160 mm, Ø trou des vis 16 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 111 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	frein de roue
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	395 mm

exécution roue	roue jumelée	longueur de moyeu	100 mm
charge	5600 kg	trou de moyeu	40 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	100 mm
Ø de roue	300 mm	portée	111 mm
matériau de jante	fer de fonte	longueur de plaque	255 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	200 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	210x160 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	16 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	75 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés