

Für produktive Büros unverzichtbar: Der hochwertige und zuverlässige A4-Farbdrucker für den hausinternen Druck von Marketingmaterialien

C612 ist dank der flexiblen Druckmedienhandhabung, zuverlässigen Sicherheitsfunktionen und geringen Gesamtbetriebskosten die perfekte Drucklösung zum schnellen hausinternen Druck hochwertiger Marketingmaterialien.

Aufgrund der geringen Gesamtbetriebskosten ist dieser Drucker die erste Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen.

Hauptfunktionen

- Herausragende ProQ2400 Multi-Level-Druckergebnisse in HD-Qualität, Druckauflösung von 1.200 x 600 dpi, Papierkapazität bis zu 1.460 Blatt für größere Druckaufträge
- Drucken auf Papieren von bis zu 250 g/m² – schwerer als bei vergleichbaren Druckern
- Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Informationen und IP
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem Gerät, damit alle Benutzer diese ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)
- Mit Citrix XenApp 7.6 kompatibel, ideal für eine virtuelle Netzwerkumgebung



Einfache Einrichtung und Verwendung

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Sobald neue Funktionen verfügbar sind, können Sie Ihren Drucker über das OKI Portal aktualisieren



Wichtige Sicherheitsfunktionen

- „Private Print“ Funktion zum Drucken vertraulicher Dokumente und Kartenfreigabe[#] (optional), sodass Benutzer sich alle Druckaufträge vor Auswahl der zu druckenden Dokumente anzeigen lassen können
- IPSec-kompatibel (Internet Protocol Security) für sichere Übermittlung und sicheren Empfang von Dokumenten



Kosten- und energiesparend

- Drucken Sie Marketingmaterial hausintern – die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität unserer Drucker machen es möglich
- Energiesparender „Tiefschlaf“-Modus, dank Auto-Off-Funktion reduziert der Drucker bei Nichtbetrieb automatisch den Energieverbrauch auf weniger als 0,5 W
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Duplexdruck für weniger Papierverbrauch (für C612n optional)
- Kostenloses Recycling-Programm für Verbrauchsmaterialien
- Langlebige LED-Technologie ohne bewegliche Teile

Erweiterte Konnektivität

- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke
- Gigabit Ethernet für schnelle, netzwerkweite Übermittlung großer Farbdateien
- Kompatibel mit Google Cloud Print 2.0 für mobiles Drucken unterwegs
- Optional: Wireless LAN-Modul

A4	✓
Farbe/Schwarzweiß	✓
Netzwerkfähig/Duplex	✓
Druckt A6 bis zu 1.321 mm, bis zu 250 g/m ²	✓
1–20 Benutzer	✓

C612dn – Farb- und Schwarzweißdrucker

DRUCKER	
A4-Druckgeschwindigkeit	A4: 34 Seiten/Min. in Farbe, 36 Seiten/Min. in Schwarzweiß
Zeit bis zum 1. Druck	9 Sekunden bei Farbe, 8 Sekunden bei Schwarzweiß
Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 35 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE	
Anschlüsse	USB 2.0-Gerät, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional)
Druckersprachen	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (Emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
OS-Kompatibilität¹	Windows Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Print ² , Secure Erase ² , MAC-Filter, IP-Filter, IPsec
Utility Suite¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³
SCHRIFTEN	
Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten; PCL Bitmap-Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Barcode	10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code
DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ2400 Multi-Level-Technologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Funktionen	Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)
PAPIERVERARBEITUNG	
Papierkapazität	Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²
Papierkapazität optionale Fächer	Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ²
Maximales Fassungsvermögen	1.460 Blatt, 80 g/m ²
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5, A6; Fach 2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner); Duplex: A4, A5, B5, benutzerdefinierte Formate: 148–215,9 mm x 210–355,6 mm (B x L)
Papiergewicht	Papierfach 1/2/3: 64 bis 220 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 250 g/m ² ; Duplex: 64 bis 220 g/m ²
Duplex	Standard bei C612dn, optional bei C612n
Papierausgabe	Druckseite unten: 250 Blatt, Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m ²)

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²SDHC-Speicherkarte erforderlich; ³Nur Windows; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien; ⁵SDHC-Speicherkarte (Secure Digital High Capacity) unterstützt bis zu 32 GB. OKI haftet nicht für die Kompatibilität bei Verwendung nicht originaler SDHC-Speicherkarten von OKI. ⁶Nur Mac OS X

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Speicher	Standard-RAM: 256 MB; Maximaler RAM: 768 MB; optional: SDHC-Speicherkarte ⁵ : 16 GB
Betriebsbedingungen	Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen) Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF
Stromversorgung	220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±2 %
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 600 W; Max.: 1.300 W; Leerlauf: 100 W; Energiesparmodus: < 15 W; Tiefschlaf: < 1,2 W; Auto-Off: < 0,5 W
Geräuschpegel	Betrieb: 54 dB(A); Stand-by: 37 dB(A); Stromsparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (B x T x H)	C612n: 435 x 547 x 340 mm; C612dn: 435 x 604 x 340 mm
Gewicht⁴	C612n: 27 kg; C612dn: 30 kg
Auslastung	Max.: 75.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 1.500 bis 5.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
Produkt-Artikelnummern	C612n: 46406003 C612dn: 46551002

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
2. Papierfach	44274502
3. Papierfach	44274502
Duplex	01272601 (Standard bei C612dn)
Unterschrank	01219302
Speicher	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-Speicherkarte⁵	16 GB: 01272701
Wireless LAN-Modul	45830202
IC-Kartenhalter	46539501

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartuschen* (6.000 Seiten)	Cyan: 46507507; Magenta: 46507506; Gelb: 46507505
Tonerkartusche* (8.000 Seiten)	Schwarz: 46507508
Bildtrommeln** (30.000 Seiten)	Cyan: 46507307; Magenta: 46507306; Gelb: 46507305; Schwarz: 46507308
Transportband (60.000 Seiten)	45381102
Fixiereinheit (60.000 Seiten)	44289103

*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798. Mit der Erstausrüstung des Druckers können bis zu 2.000 A4-Seiten gedruckt werden.

**Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer bei A4-Seiten



3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

Deutschland - www.oki.de/garantie
Schweiz - www.oki.ch/garantie
Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

Deutschland - www.oki.de/garantie

Schweiz - www.oki.ch/garantie

Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)2115266-0
Fax : +49(0)211593345
info@oki.de
[WWW.OKI.DE](http://www.oki.de)

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41(0)618279494
Fax : +41(0)618279490
info@oki.ch
[WWW.OKI.CH](http://www.oki.ch)

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236677110
Fax : +43(0)2236677110-999
office@oki.at
[WWW.OKI.AT](http://www.oki.at)

⁴Ab 2017 über das OKI Firmware Portal verfügbar

