

# Vakuumsauger VAS-100-1/4-PUR-B

Teilenummer: 1396098

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3,5 mm
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	100 mm
Sauger-Volumen	33,5 cm <sup>3</sup>
Wirksamer Saugdurchmesser	90,5 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	450 N
Produktgewicht	140 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR