

Kuchentheke Jamaika 1000 mit 3 Glasablagen

Kuchenverkaufstheke Jamaika mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Theke ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Ferner verfügt die Kuchentheke über einen gebogenen Glasaufbau, mit belüfteter Frontkippscheibe um ein beschlagen mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Automatische Abtauung des Verdampfers und Tauwasserverdunstung. Ein separater Ein-/Ausschalter für die Warenbeleuchtung ist im Bedienboard integriert. Im Innenraumraum 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen welche höhen- und bis zu 5° neigungsverstellbar sind. Schublade zum entnehmen der Krümel in CNS. Mit den 4 höhenverstellbaren Füßen können kleine Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 630094
GTIN: 4059395004489



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Gebogener Glasaufbau
- Belüftete Frontkippscheibe
- 3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen im Innenraum
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
- Schublade aus CNS zum Entnehmen der Krümel
- Regelung der Luftentfeuchtung bis 40 % optional lieferbar (siehe Zubehör)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Bäckereitheke
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	JAMAICA 0.9W
Abmessungen außen:	
Breite	1000 mm
Tiefe	865 mm
Höhe	1360 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Holz Mahagoni funiert
Innenmaterial	Glas, Holz Mahagoni funiert
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	227 kg
Serienzubehör	3 gekühlte und beleuchtete Glasablagen
Ausstellungsfläche	1,5 m ²
Kühlung	Umluft

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	5 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,01 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2701 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	45
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EPREL Registrierungsnummer	1344843
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler




IGLOO Sp. z o.o.

JAMAJKA 0.9W




2701 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Luftentfeuchtungsregelung

Regelung der Luftfeuchte von 45% bis 80% möglich, jedoch nur bei einem Temperaturbereich von +10°C bis +15°C.

GTIN: 4059395048025

Artikel-Nr.: 630150

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de