


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 1399 Eurobakkenwagen



Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Variabel instelbare etages, in een raster van 100 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 5 Etages met 15 eurobakken 600 x 400 x 145 mm. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1240
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Etagehoogten (mm)</b>	298, 598, 898, 1198, 1498
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	80
<b>Totale lengte (mm)</b>	1372
<b>Totale breedte (mm)</b>	685
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1686
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	96
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976013992