

Artikelnummer: 167670

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, P-4, 240 l, 20-22 Blatt Schnittleistung, inkl. 5 x Auffangbeutel

Langbeschreibung: Aktenvernichter HSM Pure 740 max, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, P-4, 240 l, 20-22 Blatt Schnittleistung, inkl. 5 x Auffangbeutel: Der hochwertige Aktenvernichter Pure 740 max von HSM entspricht der Sicherheitsstufe P-4 und zerkleinert zuverlässig sowohl Papier als auch Heft- und Büroklammern, DVDs sowie Kreditkarten im Partikelschnitt von 4,5 x 30 mm. Die Schnittleistung beträgt dabei 20 bis 22 Blatt mit einer Schnittgeschwindigkeit von 60 mm in der Sekunde. Neben einem geringen Geräuschpegel



von lediglich 56 dB(A) überzeugt der Pure 740 max durch seine professionelle Ausstattung und sein hohes Maß an Funktionalität. So eignet er sich dank seines kraftvollen, 590 W leistungsstarken Motors ideal für den Dauerbetrieb im Büro und am Arbeitsplatz, wobei sein integriertes Energiemanagement für die Einsparung von wertvollem Strom sorgt, wenn er sich im Standby-Modus befindet. Der Papiereinzug des Aktenshredders verfügt einen Überlastungsschutz, sodass Papierstau auch bei hoher Auslastung vermieden wird. Ebenso ist die Lichtschranke mit praktischer Start/Stop-Automatik ausgestattet. Eine Sicherheitstaste dient bei Bedarf der sofortigen Abschaltung des farblich in Weiss gehaltenen Gerätes. Das Auffangvolumen beträgt 240 l. Nutzen Sie zur Aufnahme des Schnittgutes den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Optional steht Ihnen als alternatives Auffangsystem eine rollbare, 240 l fassende Papiertonne mit einsetzbarem Schnittgut-Verteiler für die Entleerung durch den Entsorgungsträger zur Verfügung. Diese kann einfach in dem hochwertigen Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte untergebracht werden. Informieren Sie sich hierbei über die bei Ihnen jeweils geltenden Bestimmungen bezüglich der Ausführung von Papiertonnen. Die Gesamtmass des mit Gleitfüßen für beste Standfestigkeit ausgerüsteten Aktenvernichters Pure 740 max von HSM betragen B 670 x T 784 x H 1347 mm bei einem Gesamtgewicht von 78 kg. Er wird Ihnen inklusive 5 Mehrweg-Auffangbeuteln sowie 250 ml Spezialöl für die mit lebenslanger Garantie versehenen Schneidwalzen aus induktionsgehärtetem Vollstahl geliefert. **Ausstattungs- und Funktionshighlights:** Zerkleinert zuverlässig sowohl Papier als auch Heft- und Büroklammern, DVDs sowie Kreditkarten Dank kraftvollem Motor optimal für den Dauerbetrieb Cleveres Energiemanagement spart Strom im Stand-by Modus Externer Öler für konstant hohe Schnittleistung Papiereinzug mit Überlastungsschutz wirkt Papierstau entgegen Sicherheitstaste für sofortiges Abschalten Auto Start/Stop Lichtschranke Hohe Standfestigkeit dank Gleitfüßen Komfortables Entleeren durch Herausziehen des Mehrweg-Auffangbeutels Schneidwalzen aus induktionsgehärtetem Vollstahl Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiss **Technische Highlights:** Schnittart: Partikelschnitt 4,5 x 30 mm Schnittleistung: 20-22 Blatt Schnittgeschwindigkeit: 60 mm/s Sicherheitsstufe: P-4 Auffangvolumen: 240 l Eingabebreite: 400 mm Leistung: 590 W Geräuschpegel: 56 dB(A) Spannung: 230 V/ 50 Hz Optional verfügbares, alternatives Auffangsystem: Rollbare, 240 l fassende Papiertonne mit einsetzbarem Schnittgut-Verteiler zur Entleerung durch den Entsorgungsträger Kann einfach in dem Holzunterschrank des Aktenvernichters untergebracht werden Informieren Sie sich hierfür über die bei Ihnen jeweils geltenden Regelungen bezüglich der Ausführung von Papiertonnen **Weitere Details:** Lieferung erfolgt inklusive 5 x Mehrweg-Auffangbeutel sowie 250 ml Spezialöl für die Schneidwalzen Lebenslange Garantie auf die Schneid

EAN/GTIN: 4026631072120