

## Termékinformációk

**22 05 140**

### Kerek csőrű fogó

DIN ISO 5745

- Huzalszemek ráhajlításához
- Kerek rövid pofák; finomkőszőrült kivitel
- Sima csúcsok
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	22 05 140
EAN	4003773042891
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	127 g
Méreték	140 x 58 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

#### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	28,0 mm
Fej szélesség (W3)	16,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

