

## Termékinformációk

# 67 01 200

## Erőkímélő homlokcsípőfogók

DIN ISO 5748



- Vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Altalános

Cikkszám	67 01 200
EAN	4003773040637
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	318 g
Méretek	200 x 50 x 16 mm
Szabvány	DIN ISO 5748

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

