

Información sobre productos

70 06 125

Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Con bisel
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	70 06 125
EAN	4003773018124
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	121 g
Dimensiones	125 x 55 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,3 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,5 mm
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

