

## Termékinformációk

# 74 91 250

## Nagy teljesítményű középvgó



- Rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- Precíziós vágóélekkel a puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Kisebb erőfeszítéssel vágja a kemény, vastag huzalokat, mint az azonos hosszúságú oldalsípőfogók
- Központos precíziós vágás
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános	
Cikkszám	74 91 250
EAN	4003773034070
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	395 g
Méret	250 x 52 x 16 mm

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

