

Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 235 x 600 x 400 mm, inhoud 43 l, van polypropyleen in rood, met scharnierdeksel



5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 100707



Euronorm-bakken

Euronorm-stapelbak


- hoogte x lengte x breedte 235 x 600 x 400 mm
- inhoud 43 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- wandconstructie gesloten
- vloerconstructie gesloten
- met scharnierdeksel
- afsluitbaar met zegel
- eenvoudig transport door verzonken greep
- met stapelrand stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype	Stapelbak	vloerconstructie	gesloten
euronorm	ja	plafond	ja

inhoud	43 l	type deksel	scharnierdeksel
hoogte	235 mm	sluitsysteem	zegel
lengte	600 mm	draaginstallatie	verzonken greep
breedte	400 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
materiaal	polypropyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
stapelbaar	ja	kleur	rood
stapelbaar door	stapelrand	garantie	5 jaar
nestbaar	nee	gewicht	3,1 kg
wandconstructie	gesloten		

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag