

fetra benne roulante étanche à l'huile

hauteur x longueur x largeur 1099 x 1458 x 1105 mm, capacité 0,8 m³, force 800 kg, Structure robuste en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Numéro d'article: 118544



fetra
Transportgeräte



fetra Benne roulante étanche à l'huile

Adaptée aux charges moyennes

benne roulante étanche à l'huile

- hauteur x longueur x largeur 1099 x 1458 x 1105 mm
- hauteur d'arête de renversement 843 mm
- capacité 0,8 m³
- force 800 kg
- poids 120 kg
- épaisseur de matériau 2 mm
- Ø de roue 200 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- avec protection antibasculement
- étanche à l'huile
- robinet de vidange avec tamis
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant

- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes + poignée
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| type de récipient | benne basculantes | robinet de vidange | oui |
| capacité | 0,8 m ³ | gerbable | non |
| hauteur | 1099 mm | emboîtable | non |
| longueur | 1458 mm | poignée | poignée |
| largeur | 1105 mm | considération comme matière dang | non |
| charge | 800 kg | surface | finition peinture époxy |
| hauteur d'arête de renversement | 843 mm | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| matériau | acier | couvercle | non |
| matériau de finition | soudé | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| propriété matériau | étanche à l'huile | pneumatique | caoutchouc plein |
| épaisseur de matériau bac de rét | 2 mm | Ø de roue | 200 mm |
| stabilité / renfort / entretoise | bords renforcés sur tout le pourtour | roulement | roulement à billes |
| fonction de basculement | manuellement | équipement roue | roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP |
| sécurité antibasculement | oui | norme | EN 1757-3 (frein) |
| possibilité de passage au-dessous | oui | garantie | 10 années |
| soubassement | roulettes et fourreaux de fourche | Poids | 120 kg |

Accessoires

225979



couvercle rabattable en deux parties, pour benne basculante 0,8 m³, en RAL5007 bleu brillant, avec 2 poignées barres

Cela s'adapte aussi ...

215911



caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm

221143



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

505133



ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm