

Hymer aanlegladder met sporten

9 sporten met antislipprofiel,
balklengte 2,72 m, van aluminium

Artikelnummer: 147661



Hymer Aanlegladder met sporten

aanlegladder met sporten

- 9 sporten met antislipprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,13 m
- balklengte 2,72 m
- sporten diepte 30 mm
- breedte 425 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 4,6 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	ladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	aanlegladder met sporten	onderbouw	antislip laddervoeten
materiaal	aluminium	gebruik	eenzijdig
lengte paal	2,72 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	3,13 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	9	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm	DIN EN 131
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
breedte	425 mm	gewicht	4,6 kg
ladder uitvoering	eendelig		

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
656137		wandafstandhouder, voor staande ladder met sporten
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg