


META legbord voor inhaakstelling

breedte x diepte 1000 x 800 mm,
voor een vaklast van 300 kg, het
legbord wordt met clip-
legborddragers bevestigd, uitgerust
met veiligheidsrand voor
bescherming tegen verwondingen,
van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 165339



META Legbord

meer opbergruimte op de planken

legbord voor inhaakstelling

- breedte x diepte 1000 x 800 mm
- voor een vaklast van 300 kg
- het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd
- uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	stelling	diepte	800 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	800 mm
onderdeel	legbord	vaklast	300 kg
stellingaccessoires	legbord	legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand
voor stellingtype	inhaakstelling	legborden / niveaus	3-voudige veiligheidsrand

		stabiliteit	
legbord-/niveautype	Stalen bodem	materiaal	staal
legborden / niveaus montage	ingeclip	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	1000 mm	gewicht	7,03 kg