

RAU

gereedschapswagen

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 975 x 1145 x 650 mm, tafelblad van metaal, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 5 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 231066



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 975 x 1145 x 650 mm
- tafelblad van metaal
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 5 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel
- laden hoogte 2x120 mm/2x150 mm/1x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 1055 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden met telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade

- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden op polypropyleen-velg
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| meubeltype | tafel | afsluitbaar | ja |
| type tafel | werkbank | greep | doorlopende greeplijst |
| uitvoering frame | 4 wielen | beletteringsveld | ja |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | materiaal plaat | metaal |
| hoogte | 975 mm | plaat uitrusting | afrolrand, antislip-mat |
| breedte | 1145 mm | materiaal onderstel | staal |
| diepte | 650 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| dikte plaat | 25 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| draagvermogen | 450 kg | oppervlak front | m. poedercoating |
| in hoogte verstelbaar | nee | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| werkbank uitrusting | 5 laden, 1 documenthoes, 1 duwbeugel | sluitsysteem | stiftcilinderslot |
| laden aantal | 5 stuks | verrijdbaar | ja |
| laden aantal x hoogte | 2x120 mm/2x150 mm/1x180 mm | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| nuttige breedte lade | 1055 mm | banden | TPE |
| nuttige diepte lade | 560 mm | materiaal velg | polypropyleen |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| draagvermogen lade | 50 kg | wiel-ø | 125 mm |
| uittrekbare lade | 100 % | levering | voorgemonteerd |
| uittrekrail lade | telescooprails met kogellagers en automatisch sluitmechanisme | garantie | 5 jaar |
| uittrekblokkering | uittrekblokkade | gewicht | 159 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 231176 |  | indelingssset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm |
| 231177 |  | indelingssset, met rasterprofiel, 3 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 1055 x 560 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 231179 |  | indelingssset, met rasterprofiel, 4 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm |
| 231180 |  | indelingssset, met rasterprofiel, 4 lengteverdeler + 12 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 1055 x 560 mm |
| 231183 |  | indelingssset, met rasterprofiel, met 16 vakken, 3 lengteverdeler + 6 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 1055 x 560 mm, fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 1055 x 560 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 158965 |  | tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen |
| 184197 |  | enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, van rubber met genopt oppervlak in zwart |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw |
| 217101 |  | breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog |
| 530330 |  | kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen |