

## transportjerrycan

Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen, van staal, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 114 x 244 x 408 mm, met kunststof beschermring rondom



Artikelnummer: 236230



### transportjerrycan

- Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen
- van staal
- inhoud 5 l
- hoogte x breedte x diepte 114 x 244 x 408 mm
- afsluitbaar met schroefdop
- ontluchtingsventiel voor gelijkmatig en snel legen
- met kunststof beschermring rondom
- zonder afvoer
- met draaggreep
- met UN-toelating
- levering inclusief veiligheidssticker conform GHS

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	veiligheidsbak	sluiting	schroefdop
baktype	kan	vlamblokkering	nee
jerrycantype	transportjerrycan	van bouwtoezicht	UN
inhoud	5 l	vacuüm-/overdrukbalans	ja

geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve, brandbare stoffen	afvoer	zonder
materiaal	staal	bak voor gevaarlijke stoffen uit	kunststof beschermring rondom
oppervlak buiten	verzinkt // met coating	greep	draaggreep
kleur buiten	geel	afdichting	NBR
hoogte	114 mm	inhoud levering	inclusief veiligheidssticker conform GHS
breedte	244 mm	gewicht	2,2 kg
diepte	408 mm		