

ZARGES telescopische aanlegladder

7 brede treden, balklengte 0,73 - 2,3 m, van aluminium, geëloxeerd

Artikelnummer: 242402



telescopische aanlegladder





- trap eenzijdig
- 7 brede treden
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 3,1 m
- balklengte 0,73 - 2,3 m
- te gebruiken als aanleg- of staande ladder, inschuifbaar tot miniformaat

- veilig in gebruik door D-boom-concept voor extra stabiliteit
- van aluminium, geëloxeerd
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 14 kg
- conform DIN EN 131-6
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	belastbaar tot	150 kg
laddertype	telescopische aanlegladder	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
gebruik	eenzijdig	oppervlak steel	geëloxeerd
lengte paal	0,73-2,3 m	ladder functie	voor gebruik als aanleg- of staande ladder, inschuifbaar
werkhoogte als aanlegladder	3,1 m	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept voor extra stabiliteit
sporten aantal	7	norm	DIN EN 131-6
type trede/sport	brede treden	garantie	10 jaar
traversebreedte	680 mm	gewicht	14 kg

Dit past ook bij ...

221069		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 900 x 600 mm, etage(s) met antisliplaag
235505		antivermoeidheidsmat, mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 910 x 600 mm, van vinyl (geschuimd) met noppenoppervlak van Dyna Shield™ in zwart/geel, antislip
239555		aluminium steekwagen, draagvermogen 100 kg, steekplaat breedte x diepte 483 x 343 mm, snel en plaatsbesparend inklapbaar, onderstel in rood/zilverkleur, wielen met massief rubber-banden
240848		Gereedschapskist B147, 1/4"+1/2", 158 st.