

Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 180 x
588 x 388 mm, capacité 29 l, parois
plein, fond plein

Numéro d'article: 521961



GMÖHLING



Gmöhling Caisse de transport en aluminium

exécution ultra robuste

caisse de transport en aluminium

- Convient pour transport aérien, postal et routier
- hauteur x longueur x largeur 180 x 588 x 388 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 150 x 553 x 353 mm
- capacité 29 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle rabattable
- avec fermeture à genouillère à levier
- avec rebord de gerbage
- poignées rabattables à ressort

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	système de fermeture	fermeture à genouillère à levier
norme européenne	oui	gerbable	oui

convient pour (secteurs)	transport aérien, postal et routier	gerbable avec rebord gerbage
capacité	29 l	structure de cloison plein
matériau	aluminium	soubassement plein
hauteur	180 mm	convient pour aliments non
hauteur intérieure	150 mm	considération comme matière dang non
longueur	588 mm	dispositif de support poignées rabattables à ressort
longueur intérieure	553 mm	emboîtable non
largeur	388 mm	couleur aluminium naturel
largeur intérieure	353 mm	possibilité de passage au-dessous non
couvercle	oui	Poids 4 kg
type de couvercle	couvercle rabattable	

Accessoires

493076



serre à cylindre, pour caisse de transport avec capacité 42 - 239 l, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105205



siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes

146607



chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE

524171



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion