

Kappes

kast met sleufplaat

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522498

RasterPlan

KAPPES



Kappes Gereedschapskast RasterPlan®

kast met sleufplaat





- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- dubbele vleugel deur
- versterkte deuren met doorlopende stanggeleiding
- deuropeningshoek 200 °
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	kast	onderbouw	sokkel
type kast	systeemkast	materiaal	plaatstaal

type deur	dubbele vleugeldeur	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1950 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1000 mm	scheidingswand	nee
diepte	410 mm	openingshoek deur	200 °
kast uitrusting	gaten-/sleuvenplaat	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	achterwand constructie	achterwand met sleuven
oppervlak front	m. poedercoating	deur uitvoering	versterkte deuren met doorlopende stanggeleiding
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	63 kg
sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels		

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood