

PAVOY werkbank

hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van beuken-multiplex geolied in beuken, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs

Artikelnummer: 524148



PAVOY Werkbank

werkbank



- hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm
- bladdikte 40 mm
- tafelblad van beuken-multiplex geolied in beuken
- 4-voetonderstel
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak plaat	geolied
type tafel	werkbank	kleur plaat	beuken
hoogte	900 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
breedte	1500 mm	materiaal onderstel	staal




diepte	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	40 mm	kleur onderstel	lichtgrijs
elektrisch geleidend	nee	verrijdbaar	nee
werkbank uitrusting	geen	garantie	10 jaar
materiaal plaat	beuken-multiplex	gewicht	47 kg

Gerelateerde Producten

524196		afrollijst voor werkblad, voor werkbank, breedte 1500 mm
532190		zinkplaat voor werkblad, voor werkbank, breedte 1500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
195715		parallelbankschroef, bekbreedte 120 mm, spanwijdte 120 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
203167		etagewagen, draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform van hout met afrolrand (uitstekend), platform recht, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
323258		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in blauw

656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
766452		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 620 - 890 mm, frame van staal in zwart
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs