

PAVOY werkbank

hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 8 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 524193



PAVOY Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 8 laden, 1 legbord
- links 4 laden
- midden 1 legbord
- rechts 4 laden
- laden hoogte 6x100 mm / 2x200 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade



- met greeplijst
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details











meubeltype	tafel	fronthoogte 200 mm	2 stuks
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	35 kg
uitvoering frame	4 voeten	uittrekbare lade	85 %
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekrail lade	op wielen
hoogte	900 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	2000 mm	greep	greeplijst
diepte	700 mm	materiaal plaat	multiplex
dikte plaat	40 mm	oppervlak plaat	geolied
in hoogte verstelbaar	nee	kleur plaat	beuken
elektrisch geleidend	nee	materiaal onderstel	staal
werkbank uitrusting	8 laden, 1 legbord	oppervlak onderstel	m. poedercoating
onderbouwelementen links	4 laden	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen midden	1 legbord	sluitsysteem	centrale vergrendeling
onderbouwelementen rechts	4 laden	verrijdbaar	nee
laden aantal	8 stuks	certificering	GS // TÜV
laden aantal x hoogte	6x100 mm / 2x200 mm	garantie	10 jaar
fronthoogte 100 mm	6 stuks	gewicht	168 kg

Gerelateerde Producten

404273		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404274		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 125 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404275		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404276		scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 175 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
500792		bak, met 30 vakken, 25 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 500 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

524197		afrollijst voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm
532191		zinkplaat voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs