

## steekwagen

### Profi

draagvermogen 250 kg, wielen met rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm, onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 949168



## Steekwagen Profi

### met lekvrije wielen

steekwagen

- geschikt voor werkplaatsen en assemblage-afdelingen
- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- hoogte x breedte x diepte 1070 x 570 x 500 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met rubber-banden
- wiel Ø 260 mm

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type kar	steekwagen	trapslede	nee
geschikt voor (branches)	werkplaatsen en assemblage-afdelingen	banden	rubber
draagvermogen	250 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	400 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	180 mm	hoogte	1070 mm

materiaal	staal	breedte	570 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	500 mm
oppervlak	kunststof coating	gewicht	11 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		