



Custos Typ C - Chemikalienschrank mit integrierter Umluft

- stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- mit optionalem Lochblecheinsatz für die Bodenwanne entsteht eine weitere Lagerebene
- Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
- integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- zur individuellen Ausstattung können weitere Einlegeböden auch nachbestellt werden



Custos Typ SL - Säuren- und Laugenschränke mit integrierter Umluft

- Türen und Korpus in Lichtgrau (RAL 7035)
- Tablarauszüge mit DIBt zugelassener, herausnehmbarer Kunststoffwanne
- zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
- Außenkorpus aus beschichtetem Feinstahlblech
- Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums
- Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten



Umluftfiltersystem im Lieferumfang enthalten

- ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen, ca. 39 db (A)
- mit mehrstufigem Breitbandfilter
- optischer und akustischer Alarm
- Display mit innovativem Touchpanel
- manuelle Filtersättigungskontrolle mit Probeentnahmeventil

Typ	C-83	C-103
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne	3 Einlegeböden, Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	810 x 520 x 2290	1055 x 520 x 2290
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	33
Traglast Fachboden [kg]	60	100
Bestellnummer weiß	248-476-J0	248-474-J0
Bestellnummer grau	248-477-J0	248-475-J0
Zubehör		
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-810-J0	202-811-J0

Typ	SL-606	SL-1212
Ausstattung	6 Tablarauszüge	12 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	600 x 615 x 2300	1197 x 615 x 2300
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11
Traglast Auszugsboden [kg]	25	25
Bestellnummer	248-479-J0	248-478-J0