

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle

Traglast 300 kg, Mit Elastik-Bereifung,
Nabe mit Schwenklager,
Durchmesser 200 mm, Naben Länge
60 mm, Felge aus Polyamid,
Befestigung mit Rückenloch, Ø 13
mm

Artikelnummer: 243395



Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 300 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 60 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Edelstahl
Traglast	300 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Elastik	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	200 mm	Länge Nabe	60 mm
Material Felge	Polyamid	Gewicht	2,077 kg

