

## LISTA

### Schubladenschrank

#### Selection

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 717 x 725 mm, 5 Schublade(n), Verschließbar mit Key Lock, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 508551



**LISTA**



**10 YEARS WARRANTY**



### LISTA Schubladenschrank Selection

#### Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 717 x 725 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/2x100mm/1x150mm/1x300 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste und Sichtfenster zur Beschriftung
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Key Lock
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- mit GS-Zeichen
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	850 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	717 mm	abschließbar	ja
Tiefe	725 mm	Schließsystem	Key Lock
Schubladen Anzahl	5 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/2x100mm/1x150mm/1x300 mm	Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 150 mm	3 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS
Schubladentraglast	75 kg	Garantie	10 Jahre
Schrank Ausstattung	Schubladen	Gewicht	102 kg
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene		

## Zubehör

508595		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm
508596		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 612 x 612 mm
508597		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 612 x 612 mm
508599		Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 15 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm
508600		Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 15 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 612 x 612 mm
508601		Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 15 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 612 x 612 mm
508604		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 612 x 612 mm
508605		Mulden-Set, 16 Muldentteile (2-teilig) + 40 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm, In rot

## Dazu passt auch ...

		
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot