


Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365922



TP-wand- en plafondbeugel met klemclips voor schroefloze bevestiging van draadgoten.

Wordt de beugel direct aan de wand of plafond bevestigd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig.

Max. zijhoogte van kabeldraagsystemen 60 mm.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6365922
Type	TPDG 245 FS
Omschrijving 1	Wand- en plafondbeugel
Omschrijving 2	voor draadgoot
Dimensie	B245mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	67,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	245,00 mm
Afmeting B	245,00 mm
Afmeting L	150,00 mm
Uitvoering	Ophangbeugel (C-beugel)
F in plafond	0,80 kN
F in kN wand voor breedte	0,87 kN
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	200,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365922



Technische gegevens toel. belasting

Plug toeg. F 1,65	1,65 kN
Plug toeg.	3,57 kN

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365922



Technische
gegevens
toel. belasting

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6365922



Technische
gegevens
toel. belasting