

Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212508
 EAN: 7021982125089
 Vervangt: 8246093187



Elektrisch

System wattage: 18W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2220lm
 Noodlumen: EM 390lm
 Werkzaamheid: 123 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Satijnmatte reflector
 Bundelhoek: 68°
 UGR: UGR<22 tot 700 mA/3070 lm
 Fotobiologische veiligheid: RG 1



Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
 Kleur: Wit/Satijnmat
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Cut-out (mm): 150
 Inbouwdiepte plafond (mm): 80
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.97 / 0.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92

