

Surecan® Safety II

Sicherheitsportkanüle für die Hochdruckinfusion geeignet

- Einfache Handhabung
- Maximale Sicherheit
- Höchster Tragecomfort

DEHP frei

Latex frei




Erfüllen Sie die Anforderungen der TRBA 250

Ihre Produktvorteile auf einen Blick

- Bis 325 psi (22,4 bar) hochdruckbeständig
- Bedingt MRI-sicher
- Aktivierung des Sicherheitsmechanismus erfolgt ohne Kraftaufwand und wird visuell und akustisch bestätigt
- Transparente Fixierplatte gewährleistet eine bessere Sichtbarkeit der Punktionsstelle und ermöglicht die Früherkennung von Infektionen
- Nicht absorbierbare Schaumstoffauflage reduziert das Infektionsrisiko und erhöht den Patientenkomfort
- Flügeldesign garantiert einen sicheren und festen Griff
- Niedriges Profil für diskrete Erscheinung
- Patientenfreundlich durch Entfernen der Nadel ohne Kraftaufwand

Ihre Handhabungsvorteile

- 1 Stabilisieren Sie die Fixierplatte auf dem Port
 - 2 Ziehen Sie die Griffplatte nach oben, bis ein „Klick“ zu hören ist
- Der Sicherheitsmechanismus ist aktiviert



Das Surecan® Safety II Produktsortiment

Stichlänge	G19		G20		G22	
	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
15 mm	4447000	7799779	4447005	7799839	4447010	7799880
20 mm	4447001	7799785	4447006	7799845	4447011	7799897
25 mm	4447002	7799791	4447007	7799851	4447012	7799905
32 mm	4447003	7799816	4447008	7799868	4447013	7799911
38 mm	4447004	7799822	4447009	7799874		