

Artikelnummer: 085.124.0121-Z  
 Bezeichnung: Kunststoff Wandverteiler Wuppertal  
 Anwendung: Stromversorgung, Industrie, Wandmontage

Hersteller: Jäger-Fischer GmbH & Co. KG  
 Hochstraße 6  
 D-64385 Reichelsheim



IP 44





Abbildung ähnlich



mit Zähler



### Allgemeine Einführung:

In diesem Datenblatt finden Sie alle Informationen zu: Verwendung, technische Daten und Wartungsarbeiten.

Alle Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.

Die Firma Jäger Direkt GmbH & Co KG behält sich technische Verbesserungen und Anpassungen der Norm betreffend vor. Diese Änderungen werden, wenn zutreffend, unter Evolution beschrieben.

### Produktbeschreibung:

#### Aufbau:

Alle Gehäuse der Baureihe Wuppertal bestehen aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Dieses ist spritzwassergeschützt, staubgeschützt (IP 44) und schlagfest (IK 08) für erschwerte Umgebungsbedingungen.

Die verwendeten Steckdosen der Marke SIROX® werden aus PA 6 gefertigt, sind ebenfalls schlag- als auch stoßfest.

Die Automatenabdeckungen, bestehend aus durchsichtigem Makrolon, lassen sich durch je 2 Befestigungsschrauben fest verschließen.

#### Verwendung:

Die Baureihe Wuppertal wurde zur Verwendung in Umgebungen bis zu einer Anforderungsklasse von IP 44 konzipiert.

Bitte beachten Sie das all unsere Verteiler einer Stückprüfung unterzogen werden. Diese muss von einem autorisierten Fachhändler in den vorgeschriebenen Rhythmen wiederholt werden.

#### Wartung:

Bei jeglicher Beschädigung des Verteilers ist dieser umgehend spannungsfrei zu schalten.

Wartungsarbeiten sind spannungsfrei und ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durch zu führen!

Bei Fragen zu Ersatzteilen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt Fa. Jäger-Fischer keine Verantwortung.

### Technik:

Technische Daten:

Abmessungen: 504 x 279 x 117 mm (H x B x T)  
 Liefereinheiten: Stück  
 Schutzklasse: IP 67  
 Halogenfrei: ja  
 Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +40°C  
 Schlagfestigkeit: IK08  
 Material Gehäuse: ABS-Kunststoff  
 Material Steckdosen: PA 6  
 Bestückung: 1 x CEE 32 A, 400V  
 2 x CEE 16 A, 400V  
 4 x Steckdose 230 V  
 Absicherung: 1 x LS 16 A, 3-polig, C  
 2 x LS 16 A, 1-polig, C  
 FI-Schalter: 40 A, 4-polig,  
 0,03 A über alle Abgänge regenerierter, beglaubigter  
 Zähler: Drehstromzähler 10 (40)A (Zählerstand > 0)  
 Zuleitung: Anbauverschraubung oben (M32)  
 Blindverschraubung unten (M32)