


## Stufen-Regalleiter, T-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für T-Schienenanlage.

- + Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
- + Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
- + Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich

**i** Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhänghöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleiter auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.



Stufenanzahl			6	7	8	9	10	11	12	13	
1		A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
		B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2		C1 ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 ca.	m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D ca.	m	1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E ca.	m	0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Produktgewicht ca.	kg	8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Breite (B) ca.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.	m	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	
Art.-No.			815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682	