

## RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 545 1120
Beschreibung	RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455451120">https://b2b.harting.com/09455451120</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 HIFF-Version

### Ausführung

Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	4

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm <sup>2</sup> starr und flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser	1,7 mm
Bemessungsstrom	1,76 A
Bemessungsspannung	50 V AC 60 V DC
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	5 ... 9 mm
------------------	------------

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	weiß gelb
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	30 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140061163
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder