

DualSafe DS 415 E FP



Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 415E FP von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere „Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 415 E FP sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 415 E FP direkt sicher verankert werden. Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.

ExternalKey: 4003482412701

Grunddaten

Artikel-Nr.	DualSafe DS 415 E FP
Mat.Nr. SAP	41270
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	320,00 mm
Produkt Außenbreite	435,00 mm
Produkt Außentiefe	380,00 mm
Innenhöhe mm	205,00 mm
Innenbreite mm	320,00 mm
Innentiefe mm	232,00 mm
Produkt Nettogewicht	44,000 kg
Türöffnung HxB in mm	205*265
Überstand Verschlussystem	12,00 mm
Wandstärke re.	57,80 mm
Wandstärke li.	57,80 mm
Wandstärke oben	60,00 mm
Wandstärke unten	60,00 mm
Wandstärke hinten	65,00 mm
Türhöhe	249,00 mm
Türbreite	359,00 mm
Türstärke	76,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem	Elektronikschloss mit Fingerscan
Anzahl möglicher Nutzer	10 Code + 20 Fingerprints
Historienfunktion	2000 Vorgänge
Zeitfunktionen	Ja
Notschloss	Nein
Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
Feuerschutz	LFS 30 P - 30 min. für Papier
Anz. max. zugel. Waffen	keine
Lagerung Betäubungsmittel	Lagerung nicht zulässig
max. Versicherungssumme privat	20.000 €
max. Versicherungssumme gewerb.	2.500 €
Anzahl Fachböden	1,00 Stk
Ordertiefe	Nein
mögliche Befestigungspunkte	2x Boden + 2x Rückwand

Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Dual-Safe DS 415 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 415 K
DualSafe DS 415 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 415 E FP
Dual-Safe DS 425 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 425 K
DualSafe DS 425 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 425 E FP



DualSafe DS 445 K

Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 K

DualSafe DS 445 E FP

Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 E FP