



- Wendeblätter aus Holz
- absolut ruhiger Lauf
- gleichmäßige Lichtstreuung durch hochwertiges Leuchtenglas

OBJEKT-VENTILATOR
Besonders geeignet für den Einsatz in Hotels, Büros und Gastronomie

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor


ELICA BN #9513278
Gehäuse Chrom gebürstet, Sichelblätter Wenge

Infrarot-Fernbedienung

(Motor 3-Stufen/
Licht an/aus) mit
Wandhalter im
Lieferumfang enthalten.



ELICA WE #9513279 Gehäuse Lack weiß, Flügel Lack weiß hochglänzend



* Maß bei Montage mit gekürzter Deckenstange

ELICA

Flügelanzahl	5
Leistung Motor (W)	17 - 65
Leistung Leuchte max. (W)	2 x 40
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	3
Drehzahl max. (U/min)	195
Gewicht (kg)	8,7
Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm	

Dynamisches Design kombiniert mit einer leistungsstarken Leuchte

- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
 - 2 x 40 Watt Milchglasleuchte (E27), auch für Energiesparleuchtmittel geeignet.
 - Gewuchteter Motor und Flügel.
 - Montage auch an Schrägen (bis 22°).
 - Besonders flach bei Montage mit gekürzter Deckenstange.
- Optionen:**
- Optional wandregelbar.
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
ELICA BN	9513278	Chrom gebürstet	Wenge
ELICA WE	9513279	Lack weiß	Lack weiß hochglänzend