


LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital)
Artikel-Nr. 17783010



LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 700 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 2,1-20W, Art der Dimmung: DALI-2, nicht abwärtskompatibel.

Artikel-Nr.	17783010
Stand:	12.02.2021 18:33
Konfektionierung	ohne
Leistung	2,1-20 W
Strom	700 mA
Art der Dimmung	DALI-2, nicht abwärtskompatibel
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Leistung	2,1 - 20 W
Maße	L 110,5 x B 52 x H 22 mm
Eingangsspannung	AC: 110-240 V, DC: 176 - 280 V
Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	700 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	DC
Länge	110,5 mm
Breite	52 mm
Höhe	22 mm