

Festo AG & Co. KG

552841

Lichtleiter

SOOC-DS-H-M6-1-R40

passend für Lichtleitergeräte SOE4.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Große Reichweite
Reichweite	200 mm
Umgebungstemperatur	-55 - 70 °C
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge	1 m
Min. Biegeradius	40 mm
Max. Anziehdrehmoment	3 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

© 2018 Festo AG & Co. KG