

Leergehäuse

GEOS-L 3040-18-o



GEOS-L 3040-18-o

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 70043401
Maße: 300 x 400 x 180 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat

mit grauem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	4X
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzart:	IP66/IP67
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Länge:	400 mm
Breite:	300 mm

Abmessungen

Höhe:	180 mm
Innenlänge:	371 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenhöhe:	158 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Anreihbar:	ja
Art des Oberteils:	Deckel
Schlagfestigkeit:	IK09

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zertifikate

Prüfzeichen:	c UL us
Prüfzeichen:	UL EU
Prüfzeichen:	DLG

Zubehör

LFR M40 - Lochfräser

LFR M50 - Lochfräser

LFR M63 - Lochfräser

LFR - Stufenbohrer

BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set

GEOS MPI-3030 - Montageplatte

GEOS MPI-3040 - Montageplatte

GEOS MPS-3030 - Montageplatte

GEOS MPS-3040 - Montageplatte

GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche

GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche

GEOS MH-18 - Montagehalter

GEOS MH-18 NS35/15 - Montagehalter-Set

GEOS MHU-18 - Montagehalter-Set

GEOS NS35-250 - Normschiene

GEOS NS35-350 - Normschiene

GEOS NS35/15-250 - Normschiene

GEOS NS35/15-350 - Normschiene

SRS 60-90 - Schraubschellen-Set

SRS 90-150 - Schraubschellen-Set

SRS 150-210 - Schraubschellen-Set

GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set

GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set

GEOS TGS 3040-2 - Traggestell 2 x 12 TE

GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Traggestell

GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche

GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche

GEOS NS35-200 - Normschiene

GEOS NS35-300 - Normschiene

GEOS DP-3040 - Designplatte

GEOS-L EP-3040 - Einbauplatte

GEOS-L EPD-3040 - Einbauplatte

GEOS-L MHH-18 - Montagehalter-Set

GEOS-L TW 30-18 - Trennwand

GEOS-L TW 40-18 - Trennwand

GEOS-L DVS - Deckelverliersicherung

GEOS-L SV - Schnellverschluss-Set

GEOS-L DS/DK - Deckelschrauben-Set

GEOS-L BSA 3040-2 - Berührungsschutz 2 x 12 TE

GEOS-L BSA 3040-1 - Berührungsschutz 1 x 18 TE
