

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 140 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 150 x 40 mm, Nabe mit Gleitlager, Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 129 x 106 mm

Artikelnummer: 139538



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 140 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser x Breite 150 x 40 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 129 x 106 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 52 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Totalfeststeller
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	192 mm
Traglast	140 kg	Radbreite	40 mm

Bereifung	TPE	Ausladung	52 mm
Rad-Ø	150 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	129 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	106 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x80 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	11 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	1,35 kg
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen