

fetra Paketwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Höhe x Länge x Breite 1800 x 1169 x 630 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158736



fetra
Transportgeräte



fetra Paketwagen

Traglast 600 kg

Paketwagen











- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1169 x 630 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach
- verschließbar mit Riegelverschluss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad-Ø	200 mm
Wagentyp	Paketwagen	Bereifung	TPE
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen

Traglast	600 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	600 mm	Feststeller	ja
Höhe	1800 mm	Euronorm	nein
Länge	1169 mm	Deckel	ja
Breite	630 mm	Radanordnung	rechteckig
Plattform	geschlossen	Schließsystem	Riegelverschluss
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	503 kg

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar