

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 50 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Gleitlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 54 x 54 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159269



BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 50 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 50 mm
- Schraubloch Abstand 40x40/34x34 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 54 x 54 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Rollentyp	Apparaterolle	Feststeller	Totalfeststeller
Set	nein	Feststeller Rückstellung	manuell
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	50 kg	Gesamthöhe	73 mm

Bereifung	TPE	Laufbreite	20 mm
Rad-Ø	50 mm	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	54 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	54 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	40x40/34x34 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Farbe Reifen	grau