

Hansa LED-Arbeitsplatzleuchte Zirkon



LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1950 Lux, Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 12 kWh / 1.000 h, Stufenlos dimmbar, Kopf und Arm vielfach verstellbar, Ausladung 800 mm, Länge 800 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 105 mm, Aus Aluminium in schwarz







Artikelnummer: 240020

LED-Arbeitsplatzleuchte

- LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1950 Lux
- Angegebene Beleuchtungsstärke bei einem Messabstand von 40 cm
- Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 12 kWh / 1.000 h
- Stufenlos dimmbar
- Kopf und Arm vielfach verstellbar, Ausladung 800 mm, Länge 800 mm, 2-teilig
- Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 105 mm
- Spannungsversorgung 100-200 V AC, 50/60 Hz, Kabellänge 1,5 m
- Aus Aluminium in schwarz

Bürohelfer	Leuchten	Brenndauer	50000 h
Leuchtentyp	LED-Arbeitsplatzleuchte	Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Aufstellung/Montage	Klemmfuß	Leuchte Funktion	Stufenlos dimmbar
Spannweite Klemmfuß	105 mm	dimmbar	ja
Armlänge	800 mm	Leuchtenarm Funktion	Kopf und Arm vielfach verstellbar
Teilung Arm	2-teilig	Ausladung	800 mm
Arm neigbar	ja	Höhe	820 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Material	Aluminium
Leuchtfarbe	neutralweiß	Länge Leuchtenkopf	420 mm
Farbtemperatur	5000 Kelvin	Breite Leuchtenkopf	70 mm
Beleuchtungsstärke	1950 Lux	Spannungsversorgung	100-200 V AC, 50/60 Hz
Lichtstrom	650 Lumen	Kabellänge	1,5 m
Energieeffizienzklasse	D	Farbe	schwarz
Gewichteter Energieverbrauch	12 kWh / 1.000 h	WEEE-Registrierungsnummer	DE87155287
Lichtausbeute	83 Lumen/Watt	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
LED	ja	Marke laut EAR-Register	Hansa
Leistung Leuchtmittel	12 W	Gewicht	1,025 kg
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar		

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l