

TROAX

Wandelement für Maschinen-Schutzgitter

Höhe x Breite 2050 x 200 mm,
 Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm,
 Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm),
 aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505802



TROAX Wandelement für Maschinen-Schutzgitter

Standard-Ausführung

Wandelement für Maschinen-Schutzgitter

- Höhe x Breite 2050 x 200 mm
- Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
- Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm)
- einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
- entspricht den geltenden EU-Normen
















Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Stellwand Funktion	einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
Sicherheitsausstattung	Maschinen-Schutzgitter	Profil	Vierkantrrohr
Gitterelement	Wandelement	Material	Stahl




Breite	200 mm	Oberfläche	lackiert
Höhe	2050 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Höhe Masche	100 mm	Ausführung	Standard
Breite Masche	20 mm	Norm	EU-Norm
Drahtstärke	3 mm	Gewicht	3,3 kg
Stellwand Ausstattung	Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm)		

Zubehör

505729		Sicherheitsausstattung, für Gitterwände
505857		Stütze für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 2200 x 60 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
505861		Ausgleich-Stäbe, für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite x Tiefe 2050 x 19 x 19 mm
505863		Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter
523750		Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 800 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Schnappverschluss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523751		Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Schnappverschluss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523752		Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 800 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523753		Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523754		Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 800 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523755		Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523763		Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1600 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523764		Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523765		Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1600 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

523766		Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523772		Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 800 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Schnappverschluss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523773		Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Schnappverschluss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523774		Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 800 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523775		Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523776		Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 800 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
523777		Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm, Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm, verschließbar mit Safe Lock, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange