

Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1250 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 590571



Werktisch

Grundelement

Montagetisch















- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1250 x 750 mm
- Traglast 500 kg
- Plattenstärke 30 mm
- Grundelement
- Platte aus Buche-Multiplex
- 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- U-Profil
- mit Bodenausgleichsschrauben
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Gestellform	4-Fußgestell
Tischtyp	Montagetisch	Material Gestell	Stahl
Tischelement	Grundelement	Oberfläche Gestell	einbrennlackiert
Höhe	840 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	1250 mm	Rohrform	U-Profil

Tiefe	750 mm	Unterbau	Bodenausgleichsschrauben
Traglast	500 kg	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Ausführung	leichtes Gestell
elektrisch leitend	nein	Garantie	3 Jahre
Material Platte	Buche-Multiplex	Gewicht	36 kg
Stärke Platte	30 mm		

Zubehör

504791		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504810		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504815		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Länge 400 x 1250 mm, In RAL7035 Lichtgrau
521682		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
521686		Ständer für Aufbauten, Höhe 850 mm, Aus Stahl
521688		Ständer für Aufbauten, Höhe 1300 mm, Aus Stahl
524515		Ständer für Aufbauten, Höhe 1100 mm, Aus Stahl
590695		Anbautisch, für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1250 x 750 mm, Traglast 500 kg, Platte aus Multiplex geschliffen in Dekor Buche, 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau, U-Profil
590877		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1250 x 500 mm
590924		Abrollleiste für Montagetisch, Höhe x Tiefe 90 x 15 mm, Aus Holz
590968		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
590979		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Höhe 350 mm, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
591086		Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 120 mm
591111		Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 240 mm

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218978		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1250 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau