

## CO<sub>2</sub>-Messgerät

### testo 535 - Raumluftqualität sicher überwachen

---

Hochpräzise CO<sub>2</sub>-Messung

---

Langzeitstabiler 2-Kanal-Infrarot-Sensor

---

Langzeitüberwachung durch Max.- und Mittelwertbildung

---

Kein immer wiederkehrender Abgleich notwendig

---



Schlechte Luftqualität in Innenräumen durch zu hohe CO<sub>2</sub>-Konzentration (größer 1000 ppm) führt zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und kann sogar Krankheiten hervorrufen.

testo 535 ist ein präzises, zuverlässiges CO<sub>2</sub>-Messgerät zur Überwachung der Raumluftqualität. Der hochwertige und stabile 2-Kanal-Infrarot-Sensor ermöglicht auch eine Langzeitmessung und benötigt keinen immer wiederkehrenden Abgleich.

Mit der umschaltbaren Anzeige von Min./Max.- und Durchschnittswerten erhält der Kunde die optimale Überwachung der Messergebnisse.

Mit dem Testo-Schnelldrucker können die Messdaten vor Ort inkl. Datum und Uhrzeit dokumentiert werden. Der optionale TopSafe schützt das Gerät optimal vor Staub, Schmutz und Stoß.

## Technische Daten / Zubehör

### testo 535

testo 535, CO<sub>2</sub>-Messgerät mit fest  
angeschlossenem Fühler, Kalibrier-Protokoll und  
Batterie

Best.-Nr. 0560 5350

**EUR 535.00**



#### Sensortyp 2-Kanal-Infrarotsensor

Messbereich	0 ... +9999 ppm CO <sub>2</sub>
Genauigkeit ±1 Digit	±(75 ppm CO <sub>2</sub> +3% v. Mw.) (0 ... +5000 ppm CO <sub>2</sub> ) ±(150 ppm CO <sub>2</sub> +5% v. Mw.) (+5001 ... +9999 ppm CO <sub>2</sub> )
Auflösung	1 ppm CO <sub>2</sub>

#### Allgemeine technische Daten

Messmedium	Luft
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Batterietyp	9V-Blockbatterie
Standzeit	6 h
Abmessung	190 x 57 x 42 mm
Gewicht	300 g
Anzeige	LCD 2-zeilig
Gehäusematerial	ABS
Garantie	2 Jahre
Auto-Off	10 min

#### Zubehör

**Best.-Nr.**

**EUR**

#### Zubehör für Messgerät

Bereitschaftstasche für die sichere Aufbewahrung des Messgerätes	0516 0191	<b>33.00</b>
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien	0554 0549	<b>212.00</b>
Externes Schnell-Ladegerät für 1-4 AA-Akkus, inkl. 4 Ni-MH Akkus mit Einzelzellenladung und Ladekontrollanzeige, inkl. Erhaltungsladung, integrierte Entladefunktion, mit integriertem, internationalem Netzstecker, 100-240 VAC, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	<b>49.00</b>
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren	0554 0568	<b>23.00</b>
9V-Akku für Messgerät, statt Batterie	0515 0025	<b>13.00</b>
Ladegerät für 9V-Akku, zum externen Laden des Akkus 0515 0025	0554 0025	<b>12.00</b>
Tischnetzteil mit internationaler Anschlussmöglichkeit	0554 1143	<b>89.40</b>
ISO-Kalibrier-Zertifikat CO <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> -Sonden; Kalibrierpunkte 0; 1000; 5000 ppm	0520 0033	<b>120.80</b>

0990 9861 15/cw/AV/01.2015

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.  
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2015.  
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.

Testo AG  
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
Telefon +49 7653 681-700  
Telefax +49 7653 681-701  
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
Klima-Hotline: 07653-681-610  
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
Software-Hotline: 07653-681-630

**www.testo.de**