


VERBINDUNGSMITTEL / LANYARDS



Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlänge bei Nicht-Gebrauch auf ein Minimum reduziert wird.
The stretch design facilitates operation, because the belt length can be reduced to a minimum when not in use.



LANYARD STRETCH ARRESTER

➤ BESCHREIBUNG

Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer.

➤ DESCRIPTION

Simple lanyard with stretch design and tape fall absorber.

➤ AUSSTATTUNG

Stretch-Konstruktion aus Schlauchband
Oberes Ende: RH 60 Einhandkarabiner oder AHK Einhandkarabiner
Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner Drehwirbel SWIVEL
Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle.

➤ EQUIPMENT

Stretch design of tube band
Upper end: RH 60 one-hand karabiner or AHK one-hand karabiner
Bottom end: AHK one-hand karabiner SWIVEL
Tape fall absorber ARRESTER with detachable textile cover.

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 355
Gewicht: 1 / 1,1 / 0,77 kg
Material: 33 mm Schlauchband
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid
Beschlüge: Aluminium
Längen: 1,5 / 2,0 m
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 355
Weight: 1 / 1.1 / 0.77 kg
Material: 33 mm tube band
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide
Fittings: aluminium
Lengths: 1.5 / 2.0 m
Temperature: -35 °C to 40 °C

PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

Lanyard	➊ 1,5 m	401 790
Stretch Arrester	➋ 2,0 m	400 201
	➌ 2,0 m	400 273

LANYARD ROPE ARRESTER

➤ BESCHREIBUNG

Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer.

➤ DESCRIPTION

Simple lanyard from kernmantle rope with tape fall absorber.

➤ AUSSTATTUNG

12 mm KM-Seil mit Schutzschlauch
Oberes Ende: RH 60 Einhandkarabiner oder AHK Einhandkarabiner
Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner
Bandfalldämpfer ARRESTER mit abnehmbarer textiler Hülle

➤ EQUIPMENT


12 mm KM rope with protective tube
Upper end: RH 60 one-hand karabiner or AHK one-hand karabiner
Bottom end: AHK one-hand karabiner
Tape fall absorber ARRESTER with detachable textile cover

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 355
Gewicht: 0,98 / 0,7 kg
Material: 12 mm Kernmantelseil
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid,
Beschlüge: Aluminium
Längen: 1,5 / 2 m
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 355
Weight: 0.98 / 0.7 kg
Material: 12 mm kernmantle rope
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide,
Fittings: aluminium
Lengths: 1.5 / 2 m
Temperature: -35 °C to 40 °C



Die abnehmbare Nahtschutzhülle schützt die Endvernäbung und die Kennzeichnung. Dadurch wird die Produktlebensdauer erhöht.
The detachable protective sleeve protects the seams at the ends and the label. This increases the product life.



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

➄ Lanyard Rope Arrester	1,5 m	464 165
	ohne Abb. / no pict.	2,0 m 464 167
➅	ohne Abb. / no pict.	1,0 m 800 107
		2,0 m 800 247