


Datenblatt MBC-250-RGG-KST4-5

Kategorie	Maschinenbeleuchtung
Artikelnummer	300.2500.012
Gruppe	Signalleuchten
Bezeichnung	MBC-250-RGG-KST4-5
Leuchtfläche	222 x 32 mm
Eigenstromaufnahme_bei_24VDC	300 mA
Leistungsaufnahme_bei_24VDC	10,8 W
Betriebsspannung	24 VDC +/-10%
Farbtemperatur	Rot,Grün,Gelb
Schock-/Schwingbeanspruchung	30g / 10–55Hz, 1mm
Verpolungsschutz	ja
Betriebstemperatur	-25°C ... +50°C
Gehäusematerial	Alu / silber eloxiert
Schutzart	IP67
Gewicht	0,34 kg
Maße	250 x 40 x 10 mm
Schutzklasse	III Schutzkleinspannung
Anschluss	Kabelstecker M12 5-polig
Zolltarifnummer	94054099
Ursprungsland	DE



EICKMANN ELEKTRONIK GmbH & Co. KG | Handwerkerstraße 19 | 58638 Iserlohn
 Telefon +49 2371 4359990
 Telefax +49 2371 4359920
 info@eickmann-elektronik.de