

IDEAL FÜR DEN DAUEREINSATZ

PREBENA®

www.prebena.de

Druckluftnagler 1GP-A16 für Heftklammern Type A von 4 - 16 mm



OPTIWEAR- TECHNOLOGY

Höchste Leistung, optimale
Energieausnutzung und lange
Lebensdauer

- Optimierte Verschleißteile
- Hohe Standzeit
- Wartungsfreundlich
- Leichtgängiges Auslösesystem
- Geräusch- und vibrationsarm
- Schnelle Schussfolge
- Hohe Einschlagskraft
- Niedriger Luftverbrauch
- Rückschlagsfrei



Technische Daten:

Gewicht: 0,86 kg
Arbeitsdruck: 4 -6 bar
Luftverbrauch: 0,27 l/Nagelung
Abmessungen: L 220 x H 50 x B 49 mm

Anwendungsbeispiele:

Polsterarbeiten, Dekorationen,
Wandbespannungen, Stoffe,
Leder, Dämmmaterial, Schaumstoff, Folie,
Hefrandmatten, Verkleidungen
und vieles mehr.

- Optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
- Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
- Anwenderfreundlicher Auslösehebel
- Praktischer Magazinverschluss
- Hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- Einzelschussauslösung
- Freies Sichtfeld
- Lange Werkzeugnase
- Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- Abluft an der Gehäuserückseite
- Sichtfenster für Magazinfüllstand



PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20 - 26 • 63679 Schotten • Telefon: 06044 96 01-0 • Fax: 06044 96 01-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16 • 22926 Ahrensburg • Telefon: 04102 4952-0 • Fax: 04102 4952-70 • info@prebena-ahr.de