

Artikelnummer: 154791

Kurzbeschreibung: Schaar-rollenbanen, baanbreedte 300 mm, met 6 steunen

Langbeschreibung: Schaar-rollenbanen, baanbreedte 300 mm:
[ul]- Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties
- Ideaal in combinatie met rollenbanen en transportbanden
- Neemt in in elkaar geschoven positie weinig ruimte in - assen met verspringende rollen
- Bijzonder flexibel doordat de baan in een bocht of S-bocht is te gebruiken
- In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm)
- Verrijdbaar met zwenkwieltjes
- Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden)
- Draagrollen van blauwe kunststof buis (a^o 50 x 2,8 mm)
- Asafstand: 55 - 130 mm, al naargelang de uitgetrokken lengte
- Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm, incl. ondersteunen
- Baanbreedte: 300 mm
- Draagvermogen: 100 kg

