



2-Port HDMI KVM Switch

TK-215i (v1.0R)

- Steuern von 2 Computern über eine einzigen Bedienpult
- Kompatibel mit Displays, die über einen HDMI-Port verfügen
- Unterstützt 1080p Voll-HD
- HDMI und 3,5 mm Analog-Audio
- Voll integrierte Kabel
- Ergonomischer Computer-Kippschalter
- Keine CD-Installation
- Bezieht Strom über USB – kein externer Netzadapter erforderlich

Mit dem 2-Port HDMI KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-215i, können Sie zwei Computer (mit einem unbelegten HDMI-Port) über ein einziges Bedienpult kontrollieren. Ein Treiber muss nicht installiert werden, stecken Sie einfach die integrierten Kabel ein, um zwei Computer mit einem 1080p Voll-HD Display zu teilen. Der TK-215i unterstützt HDMI und 3,5 mm Analog-Audio und verfügt über einen ergonomischen Kippschalter zum Schalten zwischen Computern.



Computer

Steuern von bis zu 2 Computern



1080p HD

Unterstützt volles 1080p HD (progressive 1920 x 1080 Pixel) mit einer 60 Hz Bildwiederholrate



Zweigege-Audio

Audio-Unterstützung über HDMI-Kabelverbindung mit optionalem 3,5 mm Mikrofon- und Lautsprecheranschluss



Kippschalter

Mit dem integrierten 1,5 m(5 Fuss) langen Kabel können Sie den Kippschalter am ergonomisch sinnvollsten Ort positionieren



Konsolenverbindung

Emulation Technology unterstützt fortschrittliche USB-Tastatur- und Maus-Designs



HDMI-Display

HDMI1.3 (unterstützt HDCP)



Computer-Ports

Benötigt unbelegte USB- und HDMI-Ports am angeschlossenen Computer



Integrierte Kabel


Alle notwendigen Kabel sind integriert



Switch-Software

Windows® und Mac® basierte KVM-Switch-Software zur Definition von Hot Keys und zum Erstellen von Auto-Scan-Intervallen

Illustration Eines Network



Computer 1-2

- 1 HDMI-Anschluss
- 2 Optionale analoge Mikrofon-und Lautsprecheranschlüsse
- 3 USB-Tastatur / Mausanschluss

Konsole

- 4 Computer-Kippschalter
- 5 Mikrofon-Port
- 6 USB-Tastatur-Port
- 7 HDMI-Bildschirmport
- 8 USB-Mausport
- 9 Lautsprecherport

Technische Spezifikationen

Konsolenausgang KVM-Switch

- Tastatur: USB
- Maus: USB
- Monitor: HDMI 1.3 (19-pin)
- Lautsprecheranschluss: 3,5 mm
- Mikrofonanschluss: 3,5 mm

Computeranschlüsse (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 Typ A
- Monitor: HDMI 1.3 (19-pin)
- Lautsprecheranschluss: 3,5 mm
- Mikrofonanschluss: 3,5 mm

Monitorauflösung

- 1920 x 1080 @ 60 Hz

Audiounterstützung

- Unterstützt 5.1 Audio über HDMI-Kabel
- Analog-Audio über Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse

LED

- Computer 1 und Computer 2

Switch-Kontrolle

- One-Touch Kippschalter
- Hot Key Tastaturbefehle
- KVM-Switch-Software

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® und Mac®

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90 % nicht-kondensierend

Maße

- Gerät: 85 x 58 x 28 mm (3,3 x 2,3 x 1,1 Zoll)
- Integrierte Kabel: 85 cm (3 Fuss)
- Kippschalter: 150 cm (5 Fuss)

Gewicht

- 350 g (12,3 Unzen)

Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TK-215i
- Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Hilfsprogramm & Benutzerhandbuch)

