


FT-00-R3

Fiberoptiken



1: Überwurfmutter:
2: OKF mit Fiberoptik

Produktmerkmale

Lichttaster

direkt adaptierbar

Tastweite 25 mm

Anschluss an Fiberoptikverstärker Bauform OKF

Erfassungsbereich

Tastweite

OKF: 25 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung

abgewinkelt

Gesamtlänge [mm]

24

Faseranordnung



Gehäusewerkstoffe

Überwurfmutter: Kunststoff

Lichtleiter

Glas

Tastkopf

V2A (1.4305)

Gewicht [kg]

0,015

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1