



### Opis:

Zawory spustowe PROFI z szerokim gwintem 22 mm, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny

- z uderoodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z szerokim gwintem 22 mm, pasuje do kanistrów z szeroką szyjką, butli i kanistrów na wodę PROFI
- z niebieskim pokręteł
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

### Informacje:

#### Produkt

Numer produktu	<b>550100</b>
GTIN	<b>4007228550108</b>
Taryfa celna	<b>39174000</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>5</b>

Kolor	<b>naturalny</b>
Masa (kg)	<b>0,05</b>

#### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>5</b>
D x S x W (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>0,25</b>
---------------------	-------------

#### Paleta

Liczba pudełek	<b>36</b>
Liczba warstw	<b>6</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

kartony/warstwa	<b>6,0</b>
Masa (kg)	<b>200,0</b>